



LF6023109016

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x230mm verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	230 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Lose
------------------	------

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	11320 - 11320 mm ²
-----------------------------	-------------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	72
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß
Transparent	Nein

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Anzahl Kabelklammer pro Meter	2
Mit Schutzfolie	Nein

Konfiguration

Mit antibakterieller Behandlung	Nein
---------------------------------	------

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	Nein
---------------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja