



HYS032H

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud IN	50 A
--------------------	------

Architektura

Počet pólů	4
Typ pólu	4P

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano