



VA48A

Caja de superficie golf serie VA, 4 filas, 48M, sin puerta

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal IN	63 A
----------------------	------

Potencia

Pérdida de potencia máxima por armario a $\Delta T=20K$	20,50 W
---	---------

Equipo

Número de filas	4
-----------------	---

Dimensiones

Altura	640 mm
Anchura	305 mm
Profundidad	96,50 mm

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta simple

Materiales

Código RAL	9010
Colour	Blanco puro
Resistente a los rayos ultravioleta	No

Equipo

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP30
Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Clase de protección con puerta	IP30

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí