



VA603NWH

volta.hybrid, NŽ, 3 reda x 12 modula i 1 x montažna ploča, metalna vrata

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
---------------	--------------

Električna struja

Nazivna struja In	63 A
-------------------	------

Snaga

Maksimalni gubitak snage po ormaru pri $\Delta T=20K$.	35,3 W
---	--------

Oprema

Broj šina	3
-----------	---

Broj redova	5
-------------	---

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

Sa bravom	Ne
-----------	----

Ima N klemni blok	Da
-------------------	----

Kapacitet

Broj modula	36
-------------	----

Broj klemna za polumodule po šini	24
-----------------------------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	765 mm
--------	--------

Širina	305 mm
--------	--------

Dubina	96,50 mm
--------	----------

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Broj brava	0
------------	---

Dimenzije

Broj jedinica širine	12
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Vrsta vrata ormara	Jedna vrata
--------------------	-------------

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

RAL kod	9010
---------	------

Boja	Čista bijela
------	--------------

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Materijali

Materijal montažne ploče	Akrilonitril akrilat (ASA) Polikarbonat (PC)
--------------------------	---

Oprema

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C
Klasa zaštite sa vratima	IP30

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----