



VA603WWH

volta.hybrid, NŽ, 3 reda x 12 modula i 1 x montažna ploča, plastična vrata

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja In 63 A

Oprema

Broj šina 3

Broj redova 5

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Kapacitet

Broj modula 36

Broj klemna za polumodule po šini 72

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 765 mm

Širina 305 mm

Dubina 96,50 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Broj brava 0

Dimenzije

Broj jedinica širine 12

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Vrsta vrata ormara Jedna vrata

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Materijali

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Materijali

Materijal montažne ploče Akrilonitril akrilat (ASA)
Polikarbonat (PC)

Oprema

Ima montažnu ploču Da

Materijali

UV otporno Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C
Klasa zaštite sa vratima	IP30

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----