




EKSQ120TM15

Technické vlastnosti

Architektura

S prostorem pro koberec Ano

Tvar

Tvar Čtvercový

Rozměry

Vestavěná hloubka 110 mm

Vestavěná délka 244 mm

Vestavěná šířka 244 mm

Výška 87 mm

Rozsah nivelace 110 - 206 mm

Jmenovitá velikost 244

Tloušťka prohlubně pro koberec 15 mm

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) 20 kN

Svislé zatížení působící na malou plochu 3 kN

Vybavení

Počet vestavěných zařízení 12

Počet výstupů potrubí 1

Typ výstupu potrubí Trubkový vývod

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž Ano

Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy Ano

Instrukce

Údržba podlah Mokrě

Instalace, montáž

Vhodné pro podlahový žlab Ano

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK10

Stupeň krytí IP IP20

Třída ochrany v nepoužívaném stavu IP54

Ilustrace a výkresy

