



TXB322



Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem KNX

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Ja

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

Mit HLK Ansteuerung Nein

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Beleuchtung

LED-Steuerung Ja

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung 5 - 5 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart DC

Systemspannung 30 V DC über Bus

Texte

Montageart Für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschlussart Mit Kabel vorkonfektioniert

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja