




TXB322



IP20



Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem KNX

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Ja

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

Mit HLK Ansteuerung Nein

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Beleuchtung

LED ansteuern Ja

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung 5 - 5 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart DC

Systemspannung 30 V DC über Bus

Texte

Montageart Für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschlussart Mit Kabel vorkonfektioniert

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja