



GS20329016

## Ecoline45 contactdoos 2-voudig 45x45 66°, verkeerswit

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                    |      |
|--------------------|------|
| Uitgangsstroom     | 0 mA |
| Nominale stroom IN | 16 A |

#### Spanning

|                  |         |
|------------------|---------|
| Uitgangsspanning | 0-250 V |
|------------------|---------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | -5-35 °C |
|---------------------|----------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Uitgangsvermogen        | 3600 W |
| Energieverbruik standby | 0 W    |

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Wit         |
| RAL-code                | 9016        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 45 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Diepte  | 42 mm |

#### Kabel

|             |     |
|-------------|-----|
| Kabellengte | 0 m |
|-------------|-----|

#### Afmetingen

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Aantal eenheden                                | 4     |
| Inbouwdiepte                                   | 33 mm |
| Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld | 0 mm  |

#### Aansluiting

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Type connector/steker                               | Steekklem                 |
| Leidingdoorsnede                                    | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aantal leidinginvoeringen                           | 0                         |

#### Installatie, montage

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Gemonteerd op           | Wand aansluitstuk |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal       |

#### Aansluitmogelijkheden

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Aansluitwijze        | Steekaansluiting |
| Met klauwbevestiging | Nee              |
| Aansluitwijze        | Directe montage  |
| Type USB-aansluiting | Zonder           |
| Koppelbaar           | Nee              |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Ja     |

#### Samenstelling

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met klapdeksel        | Nee |
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp       | Nee |
| Met slot              | Nee |

#### Toebehoren

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Heeft tekstveld | Nee         |
| Uitgerust met   | Contactdoos |

#### Deksel, deur

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type deksel | Zonder deksel |
|-------------|---------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee         |
| Slagvastheid IK                            | IK05        |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP2X        |
| Type slot                                  | Zonder slot |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### Teksten

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Opdruk        | Zonder opdruk                 |
| Bedrading     | Doorverbinden mogelijk        |
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen |
| Tekst         | Zonder tekstveld              |
| Type          | Met afdekplaat                |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

