



G00A02LAN

Ecoline45 ON/OFF schakelaar 45x45, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
---------------	-------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Identificatie

Samenstelling	Compleet
---------------	----------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Directe montage
---------------	-----------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	45 x 45 mm
Inbouwdiepte	45 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	45 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	16 A
--------------------	------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Uitvoering

Bedieningselement	Schakelaar
-------------------	------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja