



G45MM0129011

tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2x RJ45, wyj. proste, Typ 01 45x45mm czarny

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo modułowe
Liczba połączeń	2

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	24 mm
Głębokość	24 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Wymiary otworu (szer. x wys.)	14,8 x 19,3 mm

Sprzęt

Z ochroną przeciwpyłową	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie

Materiały

Kolor	Grafitowy czarny
Kod RAL	9011
Powierzchnia	Mat

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Wymiary

Głębokość zabudowy	24 mm
--------------------	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Kompatybilność

Typ modułu gniazd datat	Typ 01
Nazwa modułu gniazd data	Keystone

Instalacja, montaż

Kąt montażu	90 °
-------------	------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak