



G45DM012LAN

Ecoline45 inbouwset 2x RJ45 mod. jack type 01 45x45, alulook

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	Modular jack
Aantal aansluitingen	2

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	24 mm
Diepte	24 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	45 mm
Afmetingen opening (b x h)	14,8 x 19,3 mm

Samenstelling

Met stofbescherming	Nee
Met klapdeksel	Nee

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte	24 mm
--------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Compatibiliteit

Moduletype data-aansluitingen	Type 01
Modulenaam voor data-aansluitingen	Keystone

Installatie, montage

Installatiehoek	45 °
-----------------	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja