



VA60T

Metalna vrata, puna, za nadgradne (NŽ) 5-redne volta ormare

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	740 mm
Širina	285 mm
Dubina	22 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Zaustavna vrata
Broj brava	0

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Boja proizvoda	Čista bijela
Materijal	Metal
Obrada	Praškasto ofarbano

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava

Oprema

Broj redova	5
-------------	---

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža na kopčanje
---------------	---------------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da