



LF2502508014

Goulotte 25025,marron

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	25 mm
Largeur	25 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Type de couvercle	Prémonté
-------------------	----------

Dimensions

Section intérieure	360 - 360 mm²
--------------------	---------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron
Transparent	Non

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Non

Configuration

Avec traitement antibactérien	Non
-------------------------------	-----

Éléments fournis

Livraison sur rouleau	Non
-----------------------	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

