




WAD6300BM



Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	3
Número de módulos	0

Materiais

Cor	Noite negra
Código RAL	9005
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	50,00 %
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	81,5 mm
Largura	223,5 mm
Profundidade	10 mm

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Horizontal Vertical

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Utilizável em classe IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Modo de instalação	Para instalação embutida
Etiqueta	Sem porta-etiqueta

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1

Imagens e esquemas

