




WAN7060AT



A.x/C.x - Botão para variador rotativo, antracite mate

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	55 mm
Profundidade	8,5 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Utilizável em classe IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Identificação

Sistema de montagem	Placa de cobertura central
---------------------	----------------------------

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Imagens e esquemas

