




WAD6302TA



Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	3
Número de módulos	0

Materiais

Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Metálico
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	45,79 %
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	81,5 mm
Largura	223,5 mm
Profundidade	10 mm
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem	6 mm

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Horizontal

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Utilizável em classe IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Modo de instalação	Para instalação embutida
Etiqueta	Com porta-etiqueta

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Imagens e esquemas

