




WAD6100BG



### Características técnicas

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 1 |
| Número de módulos | 0 |

#### Materiais

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Cor                                                     | Noite negra    |
| Código RAL                                              | 9005           |
| Acabamento                                              | Brilhante      |
| Material                                                | Termoplástico  |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 50,00 %        |
| Tratamento                                              | Sem tratamento |

#### Dimensões

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 81,5 mm |
| Largura      | 81,5 mm |
| Profundidade | 10 mm   |

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Instalação, montagem

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Montagem                    | Encastrar              |
| Posição de montagem/ligação | Horizontal<br>Vertical |

#### Segurança

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

#### Texto

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Modo de instalação | Para instalação embutida |
| Etiqueta           | Sem porta-etiqueta       |

#### Sustentabilidade

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| REACH - livre de SVHC                  | Sim                 |
| Cradle to Cradle Certified® Full scope | Bronze, version 4.1 |

Imagens e esquemas

