




WAD6402WM



#### A.1 - Quadro x4 com porta-etiqueta horizontal, branco mate

##### Características técnicas

###### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 4 |
| Número de módulos | 0 |

###### Materiais

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Cor                                                     | Branco-claro   |
| Código RAL                                              | 9016           |
| Acabamento                                              | Mate           |
| Material                                                | Termoplástico  |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 45,63 %        |
| Tratamento                                              | Sem tratamento |

###### Dimensões

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Altura                                             | 81,5 mm  |
| Largura                                            | 294,5 mm |
| Profundidade                                       | 10 mm    |
| Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem | 6 mm     |

###### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Sim |
|--------------------------|-----|

###### Instalação, montagem

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montagem                    | Encastrar  |
| Posição de montagem/ligação | Horizontal |

###### Segurança

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |

###### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

###### Texto

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Modo de instalação | Para instalação embutida |
| Etiqueta           | Com porta-etiqueta       |

###### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

