



WAD6101BG



#### Características técnicas

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 1 |
| Número de módulos | 0 |

##### Materiais

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Cor                                                     | Noite negra    |
| Código RAL                                              | 9005           |
| Acabamento                                              | Brilhante      |
| Material                                                | Termoplástico  |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 37,09 %        |
| Tratamento                                              | Sem tratamento |

##### Dimensões

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Altura                                             | 81,5 mm |
| Largura                                            | 81,5 mm |
| Profundidade                                       | 10 mm   |
| Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem | 6 mm    |

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Sim |
|--------------------------|-----|

##### Instalação, montagem

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montagem                    | Encastrar  |
| Posição de montagem/ligação | Horizontal |

##### Segurança

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Texto

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Modo de instalação | Para instalação embutida |
| Etiqueta           | Com porta-etiqueta       |

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|

Imagens e esquemas

