




WAW1032AT



Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 55 mm

Largura 55 mm

Profundidade 21 mm

Capacidade

Número de módulos 0

Conexão

Tipo de conector/ficha Sem

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP) IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Utilizável em classe IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

Texto

Impressão Com símbolo de luz impresso

Modo de instalação Fixação com grampos

Comutador basculante/botão de pressão Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes

Identificação

Sistema de montagem Elemento de controlo

Com gravação Sim

Configuração

Com símbolo táctil Não

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

Imagens e esquemas

