




WAS4155BM

Tomada de carregamento USB C+C 20W, preto mate

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conetividade

Tipo de ligação	Ligação por encaixe
Tipo de conector/ficha USB	C+C

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Dimensões

Altura	70,9 mm
Profundidade	40 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha	USB-C
------------------------	-------

Equipamento

Número de saídas	2
------------------	---

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Materiais

Cor	Noite negra
Código RAL	9005
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Potência

Potência de saída	20 W
Potência absorvida em standby	0 W

Tensão

Tensão de entrada	230-230 V
Tensão de saída	5-12 V

Corrente elétrica

Corrente nominal IN	16 A
Corrente de saída	3000 mA

Texto

Proteção	Não
----------	-----

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

