




WDN4020

Universele draaidimmer, standaard

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	24 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	24 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	2 W
Energieverbruik standby	0 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	200 W
Vermogen gloeilamp	3 - 200 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 200 W
Vermogen LED-lamp	200 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 35 °C
---------------------	-----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 2.5 mm ²
Leidingdoorsnede	0,5 - 2,5 mm ²

Teksten

Dimprincipe	Fase-afsnijding
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Montagewijze	Voor montage in inbouwdoos
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Samenstelling

Ingang voor nevenunit	Nee
-----------------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

