




WAS1214BM



A.x/C.x - Schuko 45° c/ tampa, obtur. e p.-etiç., lig. rápida, preto mate

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal IN 16 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Potência absorvida em standby 0 W

Materiais

Cor Noite negra
Código RAL 9005
Acabamento Mate
Material Termoplástico
Tratamento Sem tratamento
Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 37,89 %

Dimensões

Altura 70,9 mm
Largura 74,3 mm
Profundidade 47,1 mm
Número de unidades 1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm
Profundidade da montagem 32 mm
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 6 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe
Secção transversal de condutores 1,5 - 2,5 mm²
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio 1,5 - 2,5 mm²

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligação Ligação de encaixe
Com fixação por garras Sim
Tipo de montagem Montagem por parafuso
Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO
Inserção central com rotação Não
Com tampa articulada Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não
Com lâmpada de sinalização Não
Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Sim
Pré-equipado com	Nenhum

Tampa, porta

Tipo de tampa	Tampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final
---------------	---

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Classe de proteção de entrada (IP)	IP21
Utilizável em classe IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com gravação	Não
--------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Cablagem	Passagem de cablagem possível
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Com porta-etiqueta
Tipo	Instalação variável em incrementos de 45 graus

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

