



WAS7112WG

**ZS Steckd. SCHUKO m. Klappd., Feder, arret., IP44 fähig, A.x/C.x, lichtweiß gl**

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Steckdose |
|-----------------------|-----------|

##### Werkstoff

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50,00 %          |
| Farbe                                                           | Lichtweiß        |
| RAL Nummer                                                      | Ähnlich RAL 9016 |
| Glanzgrad                                                       | Glänzend         |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast      |
| Oberfläche                                                      | Unbehandelt      |

##### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 55,6 mm |
| Breite | 56 mm   |
| Tiefe  | 34 mm   |

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

##### Anschluss

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp | SCHUKO |
|-----------------------|--------|

##### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

##### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

##### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

##### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

##### Texte

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung über Sockel |
| Abdeckung  | ohne Abdeckung                 |

##### Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
|------------------|---------------|

##### Geeignet für

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |