



WAS7112BG

ZS Steckd. SCHUKO m. Klappd., Feder, arret., IP44 fähig, A.x/C.x, n.schwarz gl

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Steckdose

##### Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 50,00 %

Farbe Nachtschwarz

RAL Nummer Ähnlich RAL 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 55,6 mm

Breite 56 mm

Tiefe 34 mm

##### Kapazität

Anzahl Module 0

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp SCHUKO

##### Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK05

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

##### Texte

Montageart Schraubbefestigung über Sockel

Abdeckung ohne Abdeckung

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

##### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja