




WAF1001AT



## Blindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, antracit matt

### Tekniska egenskaper

#### Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Antracit   |
| RAL-kod                                                      | 7021       |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 22,28 %    |
| Ytbehandling                                                 | Matt       |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Lackad     |

#### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 71 mm    |
| Bredd | 71 mm    |
| Djup  | 22,65 mm |

#### Säkerhet

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kapslingsklass (IP)          | IP20                                |
| Slagtålighet IK              | IK05                                |
| Användbar i högre IP-klasser | IP44 i kombination med tätningssats |

#### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
| Med klor         | Nej            |

#### Identifiering

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Sammansättning | Basenhet med centrumbricka |
|----------------|----------------------------|

#### Lämplig för

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Hållbarhet

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|