




WAF1048WG

A.x/C.x - Espelho central mecanismo de cordão, branco brilhante

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Corda de puxar
--------------------------	----------------

Materiais

Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	50,00 %
Cor	Branco-claro
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	56 mm
Largura	56 mm
Profundidade	25 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Modo de instalação	Fixação de parafuso através da base
Tampa	Sem tampa

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
---------------------	----------------------

Funções

Com função de bloqueio por toque	Não
----------------------------------	-----

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

