




WAF1048BM

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Tipo de órgão de comando | Corda de puxar |
|--------------------------|----------------|

##### Materiais

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 50,00 %        |
| Cor                                                     | Noite negra    |
| Código RAL                                              | 9005           |
| Acabamento                                              | Mate           |
| Material                                                | Termoplástico  |
| Tratamento                                              | Sem tratamento |

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 56 mm |
| Largura      | 56 mm |
| Profundidade | 25 mm |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

##### Conexão

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

##### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

##### Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Texto

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Modo de instalação | Fixação de parafuso através da base |
| Tampa              | Sem tampa                           |

##### Identificação

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Sistema de montagem | Elemento de controlo |
|---------------------|----------------------|

##### Funções

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Com função de bloqueio por toque | Não |
|----------------------------------|-----|

##### Adequado para

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

