




WAF1320BG

A.x/C.x - Interruptor rotativo c/chave, para estores, pos. "0", preto brilhante

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Chave

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Materiais

Cor Noite negra
Código RAL 9005
Acabamento Brilhante
Material Termoplástico
Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 56 mm
Largura 56 mm
Profundidade 22 mm

Capacidade

Número de módulos 0

Conexão

Tipo de conector/ficha Sem

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não
A chave é removível Sim, na posição 0

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP) IP20
Resistência ao impactos IK IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

Texto

Impressão Com impressão de símbolos de setas
Modo de instalação Fixação de parafuso através da base

Identificação

Sistema de montagem Elemento de controlo

Funções

Com função de bloqueio por toque Sim

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

Imagens e esquemas

