




WAF1320AT

**A.x/C.x - Interruptor rotativo c/chave, para estores, pos. "0", antracite mate**

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tipo de órgão de comando | Chave |
|--------------------------|-------|

#### Controlos e indicadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

#### Materiais

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Antracite     |
| Código RAL | 7021          |
| Acabamento | Mate          |
| Material   | Termoplástico |
| Tratamento | Envernizado   |

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 56 mm |
| Largura      | 56 mm |
| Profundidade | 22 mm |

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

#### Conexão

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

#### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

#### Equipamento

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Janela de controlo/saída de luz | Não               |
| A chave é removível             | Sim, na posição 0 |

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

#### Texto

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Impressão          | Com impressão de símbolos de setas  |
| Modo de instalação | Fixação de parafuso através da base |

#### Identificação

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Sistema de montagem | Elemento de controlo |
|---------------------|----------------------|

#### Funções

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Com função de bloqueio por toque | Sim |
|----------------------------------|-----|

#### Adequado para

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

