




WAF1321WG

**A.x/C.x - Interruptor rotativo com chave, para estores, 3 pos., branco brilhante**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tipo de órgão de comando | Chave |
|--------------------------|-------|

**Controlos e indicadores**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

**Materiais**

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco-claro   |
| Código RAL | 9016           |
| Acabamento | Brilhante      |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 56 mm |
| Largura      | 56 mm |
| Profundidade | 22 mm |

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

**Conexão**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

**Conetividade**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

**Equipamento**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Janela de controlo/saída de luz | Não                |
| A chave é removível             | Sim, em 3 posições |

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

**Texto**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Impressão          | Com impressão de símbolos de setas  |
| Modo de instalação | Fixação de parafuso através da base |

**Identificação**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Sistema de montagem | Elemento de controlo |
|---------------------|----------------------|

**Funções**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Com função de bloqueio por toque | Sim |
|----------------------------------|-----|

**Adequado para**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Sustentabilidade**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

