



WAF4381AT

A.x/C.x - Tomada de dados USB / jack áudio 3.5mm, antracite mate

Características técnicas

Conexão

Tipo de conector/ficha	Tomada USB
Número de conexões	2

Frequência

audiofrequência	20 - 20000 Hz
-----------------	---------------

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	19,72 %
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	34,8 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	46 mm
Profundidade da montagem	32 mm

Conetividade

Direção da saída da tomada de dados	Horizontal
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Equipamento

Possui placa de montagem	Não
Blindado	Não
Com tampa protetora contra pó	Não

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Saída	Com saída direita
Etiqueta	Sem etiqueta
Blindado	Caixa sem blindagem
Placa de suporte/aro de suporte	Com placa de suporte
Conectores e terminais	Ficha dupla com banho de ouro de 3,5 mm, estéreo USB, tomada dupla tipo A, compatível com USB 3.0

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim