




WAF2163AT

Centrumbricka för enkel RDM-modul, A.x/C.x, antracit

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	R&M
Antal anslutningar	1

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	Motsvarar RAL 7021
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med 25° snedställt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

