




WAF2165RG

Centrumbricka 2-vägs, Krone-uttag, 30°-uttag, A.x/C.x, röd

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Krone
Antal anslutningar	2

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Röd
RAL-kod	3020
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	28,15 %

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med 25° snedställt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

