




WAD8210BM



Características técnicas

Materiais

Cor	Noite negra
Código RAL	9005
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	50,00 %
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Número de unidades	2
Altura	159 mm
Largura	88 mm
Profundidade	54 mm
Profundidade da montagem	38 mm

Equipamento

Com entrada de cabo	Sim
---------------------	-----

Instalação, montagem

Posição de montagem/ligação	Horizontal Vertical
Montagem	Montagem na parede

Acessórios

Com tampa da estrutura	Sim
------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	Universal
--	-----------

Texto

Modo de instalação	Para montagem na parede
Vedante	Sem vedante

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

