




WAE1017WG

A.1 - Fonte de alimentação, monobloco, branco brilhante

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tensão de entrada	100-240 V
Tensão de saída	24 - 24 V

Materiais

Cor	Branco-claro
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico

Dimensões

Altura	80,50 mm
Largura	80,50 mm
Profundidade	42 mm
Profundidade da montagem	33,3 mm

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Modo de instalação	Fixação de encaixe da placa central
Proteção	Não
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Iluminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)

Adequado para

A.1

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

