




WAE1011WG

A.1 - Kit de chamada de emergência, monobloco, branco brilhante

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tensão de saída	24 - 24 V

Materiais

Cor	Branco-claro
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico

Dimensões

Altura	80,50 mm
Largura	80,50 mm
Profundidade	46 mm
Profundidade da montagem	36 mm

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Função	Desativação de chamadas de emergência usando o botão de pressão de cancelamento no local de emergência Fonte de alimentação através de fonte de alimentação com 24 V CC Sinalização acústica e visual de uma chamada de emergência usando o sinal luminoso depois do acionamento do botão de pressão de cordão
Modo de instalação	Fixação de encaixe da placa central
Proteção	Monitorização de dispositivos que provocam chamadas devido a quebra de fios
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Iluminação	Com iluminação funcional LED

Adequado para

A.1

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim