




WAN7050WM



Tecla BP x2 A.x/C.x, setas branco mate

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Com indicador Não

Materiais

Cor Branco-claro

Código RAL 9016

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55 mm

Largura 55 mm

Profundidade 8 mm

Capacidade

Número de módulos 0

Conexão

Tipo de conector/ficha Sem

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de encaixe

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP) IP20

Resistência ao impactos IK IK04

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

Texto

Impressão Com impressão de símbolos de setas

Iluminação Pode ser iluminado pelo LED de estado

Comutador basculante/botão de pressão Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes

Identificação

Sistema de montagem Placa de cobertura central

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Em conformidade com a diretiva RoHS Sim