



WAN1061

A.x/C.x - Detetor de mov 1,1m

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	1,0 - 1,1 m
Altura de montagem	12 mm

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Diâmetro de deteção no piso	8-16 m
Ângulo de deteção	90 - 180 °
Ângulo de deteção ajustável	90 - 180 °

Materiais

Cor	Cinzentos
Acabamento	Mate
Tratamento	Sem tratamento
Material	Plástico

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	12 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	16 m

Iluminação

Regulação de lux	5-1000 lx
------------------	-----------

Modo de configuração

Regulação de lux	Sim
------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Texto

Descrição de características especiais para detetores e sensores	Controlo automático com o detetor de movimento/botão local Detetor de movimento infravermelho 180 graus, fixar o atraso de desativação 180 s, definições de lux, modo de aprendizagem, botão ligar/desligar/automático Quando usado com a fonte de alimentação: "Slave" para acionar um dispositivo "Master" (até 5 "slaves" possíveis) Quando usado com o módulo para variação da iluminação: Memorizar o nível de escurecimento/selecionar o tipo de carga Quando usado com o interruptor/inserção do regulador de intensidade da luz: Detetor principal
--	---

Proteção	Não
----------	-----

Conetividade

Conectável	Não
------------	-----

Sustentabilidade

Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
-------------------------------------	-----

Imagens e esquemas

