




WDN2040

Módulo potência estores x1

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Texto

Descrição de características especiais para peças a inserir	Controlo de estores x1 usado com o módulo de aplicação do botão de pressão, com entrada de controlo auxiliar Calibração automática
---	---

Equipamento

Entradas ilimitadas de extensão	Sim
---------------------------------	-----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Adequado para

Adequado para botão de pressão / Botão de pressão / Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar / Quadro para dispositivos de comutação domésticos

Sustentabilidade

Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
-------------------------------------	-----

Imagens e esquemas

