



WAD8311TA



A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), titânio mate

Características técnicas

Materiais

Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Metálico
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	50,00 %
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Número de unidades	3
Altura	230 mm
Largura	88 mm
Profundidade	40 mm
Profundidade da montagem	24 mm

Equipamento

Com entrada de cabo	Sim
---------------------	-----

Instalação, montagem

Posição de montagem/ligação	Horizontal Vertical
Montagem	Montagem na parede

Acessórios

Com tampa da estrutura	Sim
------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	Universal
--	-----------

Texto

Modo de instalação	Para montagem na parede
Vedante	Sem vedante

Imagens e esquemas

