



WAD8215BG



Eckgehäuse 2fach, A.8, nachtschwarz glänzend

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	Ähnlich zu RAL 9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Anzahl Einheiten	2
Höhe	158 mm
Breite	88 mm
Tiefe	70,6 mm
Einbautiefe	41 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung	Ja
---------------------	----

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Im Gehäuse
Montage auf	Wandbefestigung

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung	Nein
---------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Universal
--------------------------------	-----------

Texte

Montageart	Für Wandmontage
Dichtung	Ohne Dichtung

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

