




WAC2020



BP conectável x4 A.x/C.x pilhas

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal IN	0 A
---------------------	-----

Equipamento

Número de contactos NA	0
Número de contactos NF	0
Janela de controlo/saída de luz	Sim

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Potência

Perda de potência na entrada IN	0 W
---------------------------------	-----

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	0-0 V
Tensão de comando AC	2,5 - 3 V

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão duplo
--------------------------	------------------------

Alimentação

Tensão de alimentação	1x pilha de lítio CR2430 de 3 V
-----------------------	---------------------------------

Conetividade

Tipo de montagem	Autoadesivo Montagem à superfície
Conectável	Sim
Norma de conetividade Matter	Sim

Texto

Descrição de funções especiais para botões	Botão(s) Matter para ativar cenas e automação num ecossistema Matter
--	--

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	2
-------------------------	---

Sustentabilidade

Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
-------------------------------------	-----

Imagens e esquemas

