




WAF6582WG

A.x/C.x - Sinalizador LED branco, branco brilhante

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Potência

Potência lâmpadas incandescentes	0,5-1 W
----------------------------------	---------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED não substituível
-----------------	----------------------

Materiais

Cor	Branco-claro
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	42 mm

Conexão

Secção transversal de condutores	1 - 2,5 mm ²
----------------------------------	-------------------------

Conetividade

Tipo de montagem	Ligação com parafuso Montagem com garras
------------------	---

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Iluminação	Iluminação de fundo da informação em LED branco, homogêneo e duradouro
Etiqueta	Porta-etiqueta grande

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim