




WAN6211BM

#### Características técnicas

##### Frequência

|            |                |
|------------|----------------|
| Frequência | 170 - 18000 Hz |
|------------|----------------|

##### Dimensões

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profundidade da montagem | 35 mm |
|--------------------------|-------|

##### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Noite negra    |
| Acabamento | Mate           |
| Código RAL | 9005           |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

##### Potência

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Manuseamento de potência musical | 4 W |
|----------------------------------|-----|

##### Texto

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Modo de instalação | Sem garras de expansão |
|--------------------|------------------------|

##### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

