



G71117021

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Lengte	740 mm
Lengte (verstelbaar)	0-0 mm
Binnendoorsnede	0 - 2120 mm ²
Diameter	70 mm

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	1 - 2

Materiaal

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Elektrisch geleidend	Nee
Kleur	Zwartgrijs
RAL-kleur	7021

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
Slagvastheid IK	IK07

Installatie, montage

Geschikt voor vloermontage	Ja
----------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-05-60 °C
---------------------	-----------

Compatibiliteit

Toepasbaar kabeltype	3G1.5 3G2.5
Met trekcontlasting	Nee

Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	14
--	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

