



WLS7612BG

Zentralstück mit Klappd. Std. mit Schutzkontaktstift R.1/R.3 schwarz glänz.

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zentralplatte
-----------------------	---------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	Ähnlich zu RAL 9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	50 mm
Tiefe	35 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
------------	------------------------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Zentralplatte
------------------	---------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja