




WAK7018BM

**Tecla BP KNX Secure x8 A.x/C.x preto mate**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Placa central |
|--------------------------|---------------|

**Controlos e indicadores**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Número de teclas (gang) | 8   |
| Com indicador           | Não |

**Materiais**

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Noite negra    |
| Código RAL | 9005           |
| Acabamento | Mate           |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

**Dimensões**

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 12,3 mm |
| Largura      | 55 mm   |
| Profundidade | 3,9 mm  |

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

**Conexão**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

**Conetividade**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK04 |

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

**Texto**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Modo de instalação | Tampa para fixação de encaixe |
|--------------------|-------------------------------|

**Identificação**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Sistema de montagem | Placa de cobertura central |
|---------------------|----------------------------|

**Adequado para**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Sustentabilidade**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |