



WAS1322WG

Combinatie wandcontactdoos randaarde en serieschakelaar, lichtwit gl.

Technische eigenschappen

Afmetingen

Afmetingen	70.9 x 70.9 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	16 A
--------------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Materiaal	Thermoplast
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Aansluiting

Type connector/steker	Schroeflifthklem
-----------------------	------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP21
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Met klauwbevestiging	Ja
----------------------	----

Samenstelling

Met signaallamp	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Beveiliging	Nee
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja